

# CP132

# コンパクトダブルサイドクランプ

標準 在庫品



イマコ 製品ムービー公開 WEB


IMA O



CP132-A



CP132-B



★One Point  
省スペースでダブルクランプ。


口金	ワッシャー	Oリング
SNCM439 四三酸化鉄皮膜 HRC33~39	SCM435 四三酸化鉄皮膜	フッ素ゴム (FKM)

品番	L		W	H		W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	H <sub>1</sub>	M	L <sub>1</sub>	W <sub>3</sub>
	min.	max.		Lmin.時	Lmax.時						
CP132-05001A	12	14	12	7.2	6.2	10	3.3	0.3	M5×0.8 -15L	9.5	3
CP132-06001A	15	17	14.8	8.5	7.5	12	4	0.2	M6×1 -16L	9.3	4
CP132-08001A	18.5	21.5	18.4	11.4	9.9	16	5.3	0.4	M8×1.25-20L	11.3	5
CP132-05001B	12	14	12	7.2	6.2	10	3.3	6.2	M5×0.8 -16L	9.6	4
CP132-06001B	15	17	14.8	8.5	7.5	12	4	7.3	M6×1 -18L	10.2	5
CP132-08001B	18.5	21.5	18.4	11.4	9.9	16	5.3	9.8	M8×1.25-25L	14.9	6

品番	クランプ力 (kN)	許容締付トルク (N·m)	質量 (g)	適応Oリング 呼び番号
CP132-05001A	2	4.3	8	SS080 (線径1 内径 8)
CP132-06001A	3.5	7.3	13	S 12 (線径1.5 内径11.5)
CP132-08001A	5	18	27	S 14 (線径1.5 内径13.5)
CP132-05001B	3	5.4	9	SS080 (線径1 内径 8)
CP132-06001B	4.5	9.1	17	S 12 (線径1.5 内径11.5)
CP132-08001B	9	22	30	S 14 (線径1.5 内径13.5)

## 特長

- クサビ構造により、ワークを強力にクランプします。
- 1回の操作で2個の加工物のクランプおよびアンクランプを同時に行うことができます。



- ①ワークを固定する水平分力
- ②ワークの浮き上がりを防止する垂直分力

## 使用例・使用方法

コンパクトに設計されたクランプなので加工エリアを最大限に活用でき、小物加工物の多数個取りに最適です。

