

# CP180

# フレックスゼロベース

標準 在庫品 R&S

IMAO



CP180-1515-35




CP180-2424-35

## ★One Point

1箇所  
の操作で  
クランプ完了!


本体	スピンドル	クランプシャフト
NAK55 HRC37~43	SCM440 四三酸化鉄皮膜	S45C 四三酸化鉄皮膜



品番	d (H8)	d <sub>1</sub> (H8)	d <sub>2</sub>	Lc	クランプ力 (kN)	許容締付トルク (N・m)	質量 (kg)
CP180-1515-35	12	12	18	13.5	12	50	5
CP180-2424-35	18	18	26	20			13.5


### 特長

- ・1箇所での締付けでクランプできます。
- ・レンチ約3回転でクランプします。








### 使用例・使用方法

#### ■使用例



### ■位置決め方法


下記の基準穴や2側面を使用して位置決めが可能です。



## ■取付け方向のミス防止(ボカヨケ)例

**CP180**フレックスゼロベースのM5×0.8深さ12にボルトなどを取付けて

**CP170-N**センタリングクランプや治具・ワークの取付け向きのボカヨケとしてご使用いただけます。



### 技術データ

繰り返し位置決め精度(再現精度) 5 $\mu$ m

### 付属品

- ・**CP180-1515-35**:M10取付穴用保護キャップ…6個
- ・**CP180-2424-35**:M12取付穴用保護キャップ…4個
- ・M16取付穴用保護キャップ…6個

### 関連製品ページ

- ・**CP185** クランプボルト (P. 1927 参照)
- ・**CP185-P** プロテクションカバー (P. 1928 参照)
- ・**CP170-N** センタリングクランプ (P. 2038 参照)