


IMR-TA

専用ツールアダプター

受注製作品

RoHS

IMPACT
ROBOTICS



IMR-TA-3




IMR-TA-7





IMR-TA-8



本体
アルミニウム(A3003) アルマイト表面処理
Oリング
ニトリルゴム (NBR)



IMR-TA-1





IMR-TA-2




IMR-TA-3


IMR-TA-4




IMR-TA-5




※継手と保護プラグは、ツールに合わせて位置を入れ替えて取付けできます。




IMR-TA-6



IMR-TA-7



IMR-TA-8



※保護プラグは、ツールに合わせて
反対側にも取付けできます。

注1) ツールの取付け方向に合わせて、エアポートを塞ぐ埋め栓(六角穴付き止めネジ)の位置をXまたはYに変更できます。


品番	適用ツールメーカー	適応ツール	D	Dp	M ₁	d	D ₁	質量 (g)	価格
IMR-TA-1	SMC	MHS2-32D-X56, MHS 4-32D-X56	寸法図参照					70	39,000
IMR-TA-2		MHS2-40D-X56, MHS 4-40D-X56	寸法図参照					80	39,000
IMR-TA-3		MHS3-32D-X56, MHSL3-32D-X56	55	44	M4×0.7	φ3H7深さ8	34 ⁰ _(-0.04)	70	39,000
IMR-TA-4		MHS3-40D-X56, MHSL3-40D-X56	65	53	M5×0.8深さ7.5	φ4H8深さ6	42 ⁰ _(-0.04)	39,000	
IMR-TA-5		MHF2-16D2R						190	48,000
IMR-TA-6	北川鉄工所	NTS307	寸法図参照					90	39,000
IMR-TA-7		NTS210						110	39,000
IMR-TA-8		取付規格 ISO9409-1-50-4-M6						120	48,000

注意事項

本製品は受注製作品です。納期は弊社までお問い合わせください。

関連製品ページ

- ・IMR-PQ90 IMR-PQ9020 ニューマジック 90タイプ、ニューマジック 9020タイプ (P. 参照参照)
- ・IMR-PQ180 ニューマジック 180タイプ (P. IMR-PQ参照)



付属品

品番	ボルト/ピン/リング	ニューマジックへの 取付け用	ツールへの 取付け用	
IMR-TA-1	六角穴付き皿ボルト	M5×0.8-16L	2個	—
	平行ピン	φ3×10L	2個	—
	リング	φ4×1.5	2個	φ4×1.5 2個
IMR-TA-2	六角穴付き皿ボルト	M5×0.8-16L	2個	—
	平行ピン	φ3×10L	2個	—
	リング	φ4×1.5	2個	φ4×1.5 2個
IMR-TA-3	六角穴付き皿ボルト	M5×0.8-16L	3個	—
	平行ピン	φ3×10L	2個	—
	リング	φ4×1.5	2個	φ4×1.5 2個
IMR-TA-4	六角穴付き皿ボルト	M5×0.8-16L	3個	—
	平行ピン	φ3×10L	2個	—
	リング	φ4×1.5	2個	φ4×1.5 2個
IMR-TA-5	六角穴付き皿ボルト	M5×0.8-16L	4個	—
	平行ピン	φ3×10L	2個	—
	リング	φ3×1	2個	—
IMR-TA-6	六角穴付き皿ボルト	M5×0.8-16L	4個	—
	平行ピン	φ3×10L	2個	—
	リング	φ4×1.5	2個	φ3×1 2個
IMR-TA-7	六角穴付き皿ボルト	M5×0.8-16L	4個	—
	平行ピン	φ3×10L	2個	—
	リング	φ4×1.5	2個	φ4×1 2個
IMR-TA-8	六角穴付きボルト	M5×0.8-12L	4個	—
	平行ピン	φ3×10L	2個	—
	リング	φ4×1.5	2個	—

注) 品番によっては使用しない部品も同梱されています。