



プロファイル

CP ローラーユニット 32×18

CPRUT3218

RoHS



材質(本体)	ポリアミド
材質(キャップ)	ポリプロピレン
カラー	グレー
質量	10.5g
付属品	キャップ(ECPC3218)…1個 ストッパー……………1個 圧縮ばね……………1個



CPL3218N、CPEJ3218と組合せることで、スライドドアが構築できます。



1枚のドアの最大重量は10kgです。

キャップ

ジョイント

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド

技術データ

CP スライドドアレール


CPDR4010N-3M

(定寸3000mm+切りしろ)

CPDR4010N-(必要長さ)mm

(最大3000mm)


RoHS




Line8プロファイル専用です。

材質	Al(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	2.48cm ²
質量	0.67kg/m







CPL3218Nの各コーナーに、
CPEJ3218を取付けます。



1. スライドドア下部に使用するCPRUT3218は内蔵されているばねを取外し、ストッパーを挿入します。ローラー高さ方向のストロークが抑制されます。
(ばねはマイナスドライバー等で取外しできます。)
2. スライドドア上部に使用するCPRUT3218には、ばね又はストッパーのどちらかを使用します。
後からドアを取外したい場合：ばねを使用します。
ドアを取外したくない場合：ストッパーを使用します。
(外枠フレーム組立時に、あらかじめスライドドアを組み込んでおく必要があります。)
3. 付属のキャップを取付けます。



Line8プロファイルにCPRUT3218を使用する場合は、CPRD4010Nをご使用ください。CPRD4010NはKLST8を使用してプロファイルに取付けます。(KLST8の取付け間隔は、5個/mが目安です。)

取付寸法。