

QCSHL-DP

シャフトロック

IMAO


標準 在庫品

RHS

材質の特性
P.2231

NEW

イマオ WEB 製品ムービー公開



★One Point

ワンタッチ操作でシャフトの回転を防止

本体	プッシュクランプ	レバー
アルミ合金 (A5052) アルマイト表面処理	SUS303	ポリアミド (ガラス繊維強化)


品番	クランプ力 (N)	保持トルク (N・m)	プッシュクランプ (P. QCPs 参照) 注1)	質量 (g)	価格	適用インジケータ (P. 494、496 参照)	適用シャフト 注2)
QCSHL1025-DP-OG	200	0.4	QCPs0828-6-OG-F	100	15,000	DPK-02, SDP-02	φ 10

注1) プッシュクランプは、QCPs0828-6-OG-Fの特許品を使用しています。


注2) 推奨公差：f8,g6,h5~h9

特長

- ワンタッチ操作でプッシュピンが押し出され、シャフトを素早く確実にクランプします。
- スプリング方式により締付力のバラツキを無くし、常に一定のクランプ力を実現します。
- レバー操作時のクリック感により、操作ミスを無くします。
- レバー位置と読取りラインにより、クランプ/アンクランプの状態が一目で確認できます。



使用例・使用方法



注意事項

- 使用する際にはプッシュピンの先端、シャフト、本体をよく脱脂して、汚れが付着しないようにしてください。
- クランプ状態のまま動かさないでください。
- 過度な振動や衝撃がかかる場合、ズレが発生する恐れがあります。

関連製品ページ

- DPK-02 デジタル ポジション インジケータ ノブ (P. 494 参照)
- SDP-02 デジタル ポジション インジケータ (P. 496 参照)