

TBKTP

スラストパッド(Tバーノブ用)


標準 在庫品 **RHS**



TBKTP1

TBKTP2

注)本製品にTバーノブは含まれておりません。





TBKTP1

TBKTP2


本体	スナップリング
SUM22L 四三酸化鉄皮膜 HRC52~58	SUS301

品番	d (H12)	Lf	D	H	D ₁	H ₁	質量 (g)
TBKTP1-M 6	4.6	4	12	7	10	2.5	4.4
TBKTP1-M 8	6.1	5	16	9	12	4	9
TBKTP1-M10	8.1	6	20	11	15	5	17
TBKTP1-M12		7	25	13	18	7	33
TBKTP1-M16	12.1	7.5	32	15	22	7	57
TBKTP1-M20	15.6	8	40	16	28		9
TBKTP2-M 8	6.1	4.5	25	8	12	4	17
TBKTP2-M1012	8.1	6	32	10	18	6	42
TBKTP2-M16	12.1	7	40	12	22	7	75

使用例・使用方法



- ・TBKF-X/TBKM-Xと組合せてご使用できます。
(P. 1804 参照)



- ・取付けの際は、スナップリングの開口部に対してTバーノブを傾けて挿入してください。
- ・取外しの際は上に強く引っ張るか、Tバーノブを傾けることでより簡単に取外しできます。

品番	適用するTバーノブサイズ		H ₂
	TBKF-X	TBKM-X	
TBKTP1-M 6	TBKF 6×**	—	2.2
TBKTP1-M 8	TBKF 8×**	—	3
TBKTP1-M10	TBKF10×**	TBKM10×**	3.6
TBKTP1-M12	TBKF12×**	TBKM12×**	4.6
TBKTP1-M16	TBKF16×**	TBKM16×**	5.4
TBKTP1-M20	TBKF20×**	TBKM20×**	5.5
TBKTP2-M 8	TBKF 8×**	—	2.5
TBKTP2-M1012	TBKF10×**	TBKM10×**	2.6
	TBKF12×**	TBKM12×**	
TBKTP2-M16	TBKF16×**	TBKM16×**	2.9