


# CP721

## 中心固定柔性定位器(圆锥销)

WEB 产品视频公布

IMAO




本体
SCM440 盐浴软氮化处理

型号	D <sub>1</sub> (p6)	H <sub>1</sub>	D	H	M	d	质量 (g)	适用圆锥套 (参照P.617)
CP721-12025	12	4.5	15	10	M10×1.5 深3.5	8.5	6	CP726-12025
CP721-15032	15	7.5	20	15	M12×1.75 深4.5	10.2	16	CP726-15032
CP721-20045	20	10	30	20	M16×2 深5.5	14	47	CP726-20045




### 使用示例及使用方法

#### ■ 安装孔加工尺寸(压入安装)


在交换板上安装圆锥销时



在底板上安装圆锥销时



#### ■ 加工精度



在底板上安装圆锥销时, 间距公差相同。

型号	d <sub>1</sub> (H6)	H <sub>2</sub>	M <sub>1</sub>	M <sub>2</sub>
CP721-12025	12	5.5	M 8×1.25	M 6×1
CP721-15032	15	8.5	M10×1.5	M 8×1.25
CP721-20045	20	11	M14×1.5	M10×1.5 M12×1.75

### 参照页

- 中心固定柔性定位器的特点及安装方法 (参照P.618)
- 中心固定柔性定位器的使用方法 (参照P.619)