

GS

全螺纹螺栓

RHS SUS




GS

(钢铁制)



GS-SUS

(不锈钢制)



★One Point

可以将内螺纹孔规格转变成外螺纹规格

类型	本体
GS	SUM22L 锌三价铬酸盐
GS-SUS	SUS303

钢铁制 型 号	不锈钢制 型 号	M	L	L ₁	L ₂	质量 (g)
GS04020	GS04020-SUS	M 4×0.7	20	6	1	2
GS04030	GS04030-SUS		30			3
GS04040	GS04040-SUS		40			4
GS04050	GS04050-SUS		50			5
GS05020	GS05020-SUS	M 5×0.8	20	8	1	3
GS05030	GS05030-SUS		30			4
GS05040	GS05040-SUS		40			6
GS05050	GS05050-SUS		50			7
GS05060	GS05060-SUS	M 6×1	60	9	1.5	8
GS06020	GS06020-SUS		20			4
GS06030	GS06030-SUS		30			7
GS06040	GS06040-SUS		40			8
GS06050	GS06050-SUS	M 8×1.25	50	12	1.5	9
GS06060	GS06060-SUS		60			11
GS08020	GS08020-SUS		20			9
GS08030	GS08030-SUS		30			12
GS08040	GS08040-SUS	M 10×1.5	40	14	2	15
GS08050	GS08050-SUS		50			18
GS08060	GS08060-SUS		60			22
GS08080	GS08080-SUS		80			27
GS10020	GS10020-SUS	M 12×1.75	20	17	2	14
GS10030	GS10030-SUS		30			19
GS10040	GS10040-SUS		40			24
GS10050	GS10050-SUS		50			29
GS10060	GS10060-SUS	M 16×2	60	22	2	34
GS10080	GS10080-SUS		80			44
GS12030	GS12030-SUS		30			31
GS12040	GS12040-SUS		40			38
GS12050	GS12050-SUS	M 16×2	50	22	2	45
GS12060	GS12060-SUS		60			53
GS12080	GS12080-SUS		80			67
GS16030	GS16030-SUS		30	22	2	64
GS16040	GS16040-SUS	M 16×2	40			78
GS16050	GS16050-SUS		50			92
GS16060	GS16060-SUS		60			105
GS16080	GS16080-SUS		80			132

使用示例及使用方法

使用时请涂上厌氧胶，
并将其旋拧至终止位置
(螺丝径的约1.5倍)。

