

QLRCF

伸缩轴式快捷夹具(立式)



WEB 产品视频公布



轻载型
(蓝色箭头)





重载型
(黑色箭头)

★One Point
轴伸出量自由、夹紧力恒定


本体、手柄	凸轮	握把
S45C 四氧化三铁膜	SCM415 渗碳淬火 四氧化三铁膜	酚醛树脂 哑光黑色

注)本产品不含轴。

M1-4处 手柄安装用内螺纹(90°等分)
※手柄位置可变更。



右操作型



左操作型

类 型	夹紧行程	D ₂	W	H	L ₂	M	P	L	L ₁	L ₃	D	D ₁ (_{-0.04} ^{-0.08})	R	B	A	M ₁
QLRCF-08	1.5	8	57	28	8	M 6×1 (底孔5.2)	45	68.5	53	8	26	20	80	28	14	M5×0.8
QLRCF-12	2.3	12	85	40	12	M10×1.5(底孔8.5)	65	90.7	72	12	36	30	132	50	21	M6×1

QLRCF-L (轻载型)

型 号	操作方向	手柄载荷 (N)	夹紧力 (kN)	适用轴与伸出量	质量 (g)
QLRCF-08R-L	右	40	0.2	QLRCS-08100 0~22	330
QLRCF-08L-L	左			QLRCS-08125 0~47	
				QLRCS-08150 0~72	
QLRCF-12R-L	右	100	0.7	QLRCS-12125 0~20	930
QLRCF-12L-L	左			QLRCS-12150 0~45	
				QLRCS-12200 0~95	

QLRCF (重载型)

型 号	操作方向	手柄载荷 (N)	夹紧力 (kN)	适用轴与伸出量	质量 (g)
QLRCF-08R	右	80	0.5	QLRCS-08100 0~22	330
QLRCF-08L	左			QLRCS-08125 0~47	
				QLRCS-08150 0~72	
QLRCF-12R	右	150	1.4	QLRCS-12125 0~20	950
QLRCF-12L	左			QLRCS-12150 0~45	
				QLRCS-12200 0~95	


特 点

- 立式的伸缩轴式快捷夹具。
- 除下推式外，还可组合成各种应用。
- 还备有 **QLRC** 伸缩轴式快捷夹具(卧式)。(参照P. 120)
- 通过内置弹簧进行夹紧，夹紧力始终保持恒定。
- 轴伸出量自由，即使进深较大的工件也可夹紧。
- 轴为另售品。请选择 **QLRCS** 轴。(参照P. 124)
- (使用市面上的产品时，应使用公差h9以内的轴。)


使用示例及使用方法

■ 操作步骤 <右操作型>

※左操作型的手柄操作方向相反。




■ 应用示例(从顶面夹紧)




注意事项

来自夹紧面的反力(F)大于夹紧力时，轴会因反力而后移动，解除夹紧。




类 型	解除夹紧
QLRCF-08-L	$F > 0.2\text{kN}$
QLRCF-12-L	$F > 0.7\text{kN}$
QLRCF-08	$F > 0.5\text{kN}$
QLRCF-12	$F > 1.4\text{kN}$

■ 安装方法



- 从产品侧安装时
(请使用比产品内螺纹尺寸小一号的螺栓)



- 从产品底面侧安装时
(请使用与产品内螺纹尺寸匹配的螺栓)