


# BJ333

# スクリージャッキ(スリムタイプ)

標準 在庫品 **RHS**

**IMAO**



|         |
|---------|
| 本体      |
| S45C    |
| 四三酸化鉄皮膜 |

| 品番          | H   | S  | D   | W  | M <sub>1</sub> | M        | L    | W <sub>1</sub> | 許容荷重 (kN) | 質量 (g) |
|-------------|-----|----|-----|----|----------------|----------|------|----------------|-----------|--------|
| BJ333-08040 | 40  | 10 | 16  | 13 | M 6×1 深さ 6     | M 8×1.25 | 12   | 13             | 2.6       | 55     |
| BJ333-08050 | 50  | 20 |     |    |                |          |      |                |           | 70     |
| BJ333-10050 |     | 10 | 20  | 17 | M 8×1.25深さ 8   | M10×1.5  | 14.5 | 17             | 3.9       | 110    |
| BJ333-10060 | 60  | 20 | 24  | 22 | M10×1.5 深さ10   | M12×1.75 | 19.5 | 22             | 5.9       | 135    |
| BJ333-12065 | 65  | 15 |     |    |                |          |      |                |           | 220    |
| BJ333-12080 | 80  | 30 | 32  | 27 | M12×1.75深さ12   | M16×2    | 24.5 | 27             | 11        | 275    |
| BJ333-16080 |     | 15 |     |    |                |          |      |                |           | 460    |
| BJ333-16095 | 95  | 30 | 35  | 30 | M16×2 深さ16     | M20×2.5  | 29.5 | 30             | 18        | 555    |
| BJ333-20100 | 100 | 20 |     |    |                |          |      |                |           | 740    |
| BJ333-20120 | 120 | 30 | 900 |    |                |          |      |                |           |        |

### 使用例・使用方法

先端アタッチメントの取付け

