

CP175

口金

標準在庫品 RoHS



CP175-08001RS(セレーション)





CP175-08001D(ダブテール)


IMAO

本体

SCM440
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜



CP175-08001RS
(セレーション)(2個1組)




CP175-08001D
(ダブテール)(2個1組)

特長

CP175-Nセンタリングクランプに取付ける口金です。
(P. 2038 参照)

■セレーションタイプ

ワークとの当たり面がセレーション形状のため、ワークに食い込み、強力にクランプします。




注2)セレーションタイプ使用時、ワークの硬度はHRC38以下としてください。

注1)お客様にて口金を製作する場合は、公差を 29 ± 0.02 、 $\phi10F8$ としてください。

■ダブテールタイプ


ワークとの当たり面がダブテール形状のため、2面を確実にクランプします。



注3)あらかじめワークにダブテール加工が必要です。
但し、ダブテール加工無しで口金のエッジ部により
ワークをクランプすることも可能です。

使用例・使用方法

■センタリングクランプに口金を取り付けた場合の寸法



■ワークへのダブテール加工図

下記を参考に、あらかじめワークにダブテール加工を行ってください。

