

PEPP-TSN

ツールセット(圧入タイプ用)

標準 在庫品 R&S

IMAO

NEW



本体	ボルト	ワッシャー
SUM24L 四三酸化鉄皮膜	スチール(強度区分10.9) 四三酸化鉄皮膜	S10C 四三酸化鉄皮膜


品番	取付け用 六角穴付きボルト	取外し用 六角穴付きボルト	質量 (g)	価格	適用する拡張ピン (P. 1537、1538 参照)	
					PEPP06	PEPP06S
PEPP06-TSN	M3×0.5 -30L	M 3.5×0.6 -20L	18	3,400	PEPP06	PEPP06S
PEPP10-TSN	M4×0.7 -35L	M 5 ×0.8 -30L	41	3,400	PEPP10	PEPP10S
PEPP12-TSN	M6×1 -35L	M 8 ×1.25-30L	64	3,400	PEPP12	PEPP12S
PEPP16-TSN	M8×1.25-35L	M10 ×1.5 -40L	154	3,400	PEPP16	PEPP16S

特長

PEPP|PEPP-S 拡張ピン(圧入タイプ)の取付け・取外し用ツールです。(P. 1537、1538 参照)


使用例・使用方法

■取付け方法



- ①テーパーボルトを抜いた状態で、拡張ピンを穴に配置し、図のように **PEPP-TSN** の取付け用六角穴付きボルトとワッシャー(小)をセットします。
- ②取付け用六角穴付きボルトをねじ込み、拡張ピンを真っ直ぐに最後まで挿入します。
- ③取付け用六角穴付きボルトとワッシャー(小)を取外し、テーパーボルトを挿入します。

■取外し方法



- ①テーパーボルトを抜いた状態で、図のように **PEPP-TSN** をセットします。
- ②取外し用六角穴付きボルトをねじ込み、拡張ピンを抜き取ります。